

DuraHome Soudek ŠTĚSTÍ LUX, skleněný, 5l, hladký, grafitový

999 Kč

825,62 Kč bez DPH



Stylový hladký skleněný soudek ŠTĚSTÍ LUX v grafitovém provedení s kohoutkem na pevném dřevěném stojanu je ideální volbou pro servírování domácích lihovin, likérů, džusů nebo osvěžujících nápojů. Díky svému elegantnímu a modernímu vzhledu zaujme na každém setkání – od rodinných oslav až po svatby a další slavnostní příležitosti. Soudek kombinuje praktickou funkčnost s estetickým designem. Je vybaven těsnou korkovou zátkou, která udrží nápoje čerstvé, a praktickým kohoutkem, jenž umožňuje snadné a přesné nalévání bez zbytečného rozlití. Umístění na dřevěný podstavec zajišťuje stabilitu i na prostřeném stole a zároveň podtrhuje atraktivní vzhled celého setu. Skleněný soudek ŠTĚSTÍ LUX je nejen funkčním, ale i dekorativním doplňkem a skvělým tipem na originální dárek, který udělá radost a zanechá trvalý dojem.

Parametry:

- Objem: 5 l
- Délka: 255 mm
- Výška: 300 mm (včetně stojánku)

Upozornění:

- Soudek je ručně tvarovaný – mohou se objevit přirozené bublinky či jemné optické čáry.
- Otvor pro kohoutek je předvrtán, drobné nerovnosti kolem otvoru jsou běžné a po instalaci kohoutku neviditelné.
- Před prvním použitím doporučujeme omytí vlažnou vodou a dezinfekčním prostředkem (např. metabisulfit sodný/draselný).
- Nepoužívejte vroucí vodu a vyhněte se náhlým změnám teploty.
- Barva dřevěného stojanu se může mírně lišit od fotografie podle dodávky výrobce.

Jak správně nasadit kohoutek do soudku?

Matici na konci kohoutku zašroubujte tak, aby se konec gumové části rozšířil a vznikl „prstenec“, který se do otvoru v soudku vejde velmi natěsno.

Následně kohoutek s mírným tlakem vložte šroubením do otvoru a začněte otáčet tělem kohoutku po směru hodinových ručiček. Matice se díky gumovému těsnění „zasekne“ ve své poloze a otáčením kohoutku dojde k jejímu utažení a utěsnění otvoru.

V případě, že se matice protáčí, vytáhněte kohoutek ven, utáhněte matici pevněji a postup opakujte.

Pro zvýšení průtoku vyjměte korkovou zátku z hrdla soudku.